

LAM M/99

LBNR	GENSTAND / KONTROL	STATUS
1	BATTERIKASSE MED 10 BTY	
2	TASKE M/REM, NAKKEREM LAM OG SOIGNERINGSMIDLER + 10 BTY	
3	LAM MED FRONTDÆKSEL OG REM	
4	DISPLAY og SELF-TEST	
5	INDSTILLING AF BRIGTHNESS	
6	1x RANGE	

VIKING 2000

LBNR	GENSTAND / KONTROL	STATUS
6	VIKINGHOVED 2000 I TASKE	
7	BATTERIKASSE MED 9 BTY + 20 EKSTRA	
8	DUAL-PLADE MED JUSTERING	
9	TREFOD I TASKE	
10	KABEL TIL GPS (J2 PÅ VIKING)	
11	KABEL TIL LAM/99 + TERMISK (J3)	
12	CONVERSION CABLE - GLTD	
13	STRØMKABEL VIKING (J1) TIL STRØMBOKS	
14	STRØMBOKS MED KABLER TIL KØRETØJ OG TERMISK IR	
15	"BUILT IN TEST" VIKING 2000 PÅ INTERNT BATTERI	
16	RANGE DATA LAM M/99 TIL VIKING 2000	
17	STRØM FRA KØRETØJ > VIKING	
18	LYS ON / OFF	

TERMISK

LBNR	GENSTAND / KONTROL	STATUS
19	TERMISK SCANNER MED: - Frontdæksel - Okularbeskytter - Håndrem + nakkerem	
20	FØRINGSTASKE GRØN MED 2x BTY OPLADTE +SOIGNERINGSMIDLER	
22	OPSTART M/ KØRETØJSSTRØM	
22	OPSTART M/ INTERNT BATTERI	
23	ELEKTRONISK ZOOM	
24	MANUAL ZOOM	
25	WHITE/BLACK HOT OMSKIFT.	
26	CALIBRERING	
27	VED OPKOBLING TIL VIKING 2000 OG LAM >> DATA I TERMISK SCANNER; - Range - AZ	
28	EKSTRA BATTERIER/TERMISK, ANTAL XX	
29	OPLADER_KUFFERT MED 24V + 220V + DÆKSELBTY	
30	LADEKONTROL - INDIKATORER MED 24V og 220V STIK	
31	EVT. PAKNING AF STOR SORT TRANSPORT KUFFERT TERMISK	